

## 装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日      型号：OTF-1500X-VT-III-PGEP      订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	超声雾化立式热分解炉	OTF-1500X-VT-III-PGEP	台	1	
2	雾化罐组件		套	1	
3	上法兰	φ60	套	1	
4		φ100-φ3.16	套	1	
5		φ100-φ6.35	套	1	
6	下法兰	φ100	套	1	
7	出气端法兰	φ25	套	1	
8	连熔炉管	φ25.4-φ60*1560mm	根	1	
9		φ100*1560mm	根	1	
10	蠕动泵	BT100FJ/YZ1515X	台	1	
11	蠕动泵泵管	16# 内径φ3.1*壁厚 1.6mm（进口）	根	2	
12	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	6	
13	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（锥螺纹气路 用）316 材质	个	2	
14	炉钩	1.5m	个	1	
15	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	6	
16		KF-50mm（不锈钢）	个	4	已安装
17		304 卡盘φ50.5	个	4	
18	特制扳手一		把	1	
19	特制扳手二		把	1	
20	排笔		把	1	
21	雾化片	20mm	个	5	已安装 1 个
22	耐高温手套	大号	副	1	
23	内六角扳手	M2.5、M3、M4、M5	个	4	各 1 个
24	不锈钢圆柱头螺丝	M6×20	个	3	
25	雾化出雾管	φ12 白色	根	1	
26	雾化罐进气管	2 米	根	1	

27	硅胶 O 型圈	内径 $\phi$ 15*2.65mm	个	1	
28		内径 $\phi$ 18*3.55mm	个	1	
29		内径 $\phi$ 11*2.65mm	个	16	
30		内径 $\phi$ 24*5mm	个	3	
31		外径 $\phi$ 68*内径 $\phi$ 58*截面 5	个	6	
32		内径 $\phi$ 97.5*5.3mm	个	12	
33		内径 $\phi$ 16*2.65mm	个	4	
34	氟胶 O 型圈	内径 $\phi$ 16*1.8mm	个	4	
35	陶瓷管	外径 $\phi$ 12*内径 $\phi$ 8*300mm	根	1	
36	折叠踏板爬梯	加厚铝合金五步梯	个	1	
37	硅碳棒	直型/等径 $\phi$ 14/热端 150/ 冷 (130*2mm)	根	12	
38	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米 (黑色)	根	1	
39	电源线		根	1	
40	通讯线		根	2	
41	转接头	G1/2 转 G1/2	个	1	
42	收料罐		套	2	
43	过滤器		套	1	
44	滤芯	ABF-15	个	2	
45	不锈钢弯管	KF25-KF25	个	3	
46	转接头	KF25-卡盘 $\phi$ 50.5	个	1	
47	变径档环	$\phi$ 100 转 $\phi$ 60	个	2	选配
48	波纹管 (不锈钢)	KF-25*1200mm	根	1	
49	生料带		卷	1	
50	转接头	G1/2- $\phi$ 25	个	1	
51	快插接头	$\phi$ 8	个	1	
52		$\phi$ 10	个	1	
53	说明书		本	1	
54	保修证书		本	1	
55	免责声明		份	1	
56					
57					
58					
检验人				审核人	